

ARRI X 40/25

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK	<i>GMH & CO BETRIEBS KG, TÜRKENSTRASSE, D-80799 MÜNCHEN TELEFON: (089) 3809-1577 FAX: (089) 3809-1245</i>
ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH	<i>AGASTR. 24, D-12489 BERLIN TELEFON: (030) 678-233-0 FAX: (030) 678-233-99</i>
ARRI (GB) LIMITED	<i>2 HIGHBRIDGE, OXFORD ROAD, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1LX TELEPHONE: (0) 1895-457-000 FAX: (0) 1895-457-001</i>
ARRI INC. NEW YORK OFFICE	<i>617 ROUTE 303, BLAUVELT, NY 10913-1109 TELEPHONE: (845) 353-1400 FAX: (845) 425-1250</i>
ARRI INC. BURBANK OFFICE	<i>600 NORTH VICTORY BLVD., BURBANK, CA 91502-1639 TELEPHONE: (818) 841-7070 FAX: (818) 848-4028</i>
ARRI CANADA LTD.	<i>415 HORNER AVENUE, UNIT 11 ETOBICOKE, ONTARIO M8W 4W3 TELEPHONE: (416) 255-3335 FAX: (416) 255-3399</i>
ARRI ITALIA S.R.L.	<i>VIALE EDISON, 318 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) TELEPHONE: (02) 2622 7175 FAX: (02) 242 1692</i>



06 - 2005

NOTE: WHEN ORDERING QUOTE PART NUMBER BEMERKUNG: BEI BESTELLUNG IDENT.-NR. ANGEBEN



L4.82408.E
Cover plate to ser. no. 425
Deckplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82720.E
Cover plate from ser. no. 426
Deckplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82409.E
Intermediate plate to ser. no. 425
Zwischenplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82721.E
Intermediate plate from ser. no. 426
Zwischenplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82407.E
Bottom plate to ser. no. 425
Bodenplatte bis Ser. Nr. 425



L4.82719.E
Bottom plate from ser. no. 426
Bodenplatte ab Ser. Nr. 426



L4.82116.E
Top latch compl.
Torsicherung kpl.



L4.82702.E
Lampholder + lampholder mount
Lampenfassung + Fassungsträger




L4.82726.E
Lampholder mount
Fassungsträger



L4.73540.E
Lamp lock shaft
Hebel geschweißt



L4.73533.E
Lampholder complete
Lampenfassung komplett



L4.80115.E
Set of 10 pcs. lampholder contacts
Set mit 10 st.
Lampenfassungskontakten



L4.78259.E
Safety switch cpl. to ser.no. 425
Endschalter kpl. bis Ser.Nr. 425



L4.82741.E
Safety switch cpl.
from ser.no.425 to 552
Endschalter kpl.
ab Ser.Nr.425 bis 552



L4.83492.E
Safety switch cpl. from ser. no. 553
Endschalter kpl. ab Ser.Nr. 553



L4.82703.E
Ignitor
Zündgerät



L4.73455.E Compensating
resistance for electronic hour counter
Vorwiderstand kpl. für elektr.
Betriebsstundenzähler



L4.77678.E
Hour counter elec.
Betriebsstundenzähler elektr.



L4.82420.E
Base skid to ser. no. 425
Kufe bis Ser. Nr. 425



L4.82724.E
Base skid from ser. no. 426
Kufe ab Ser. Nr. 426

**L4.82410.E**

Extrusion left to ser. no. 425
Rippenblech links bis Ser. Nr. 425

**L4.82714.E**

Extrusion left from ser. no. 426
Rippenblech links ab Ser. Nr. 426

**L4.82411.E**

Extrusion right to ser. no. 425
Rippenblech rechts
bis Ser. Nr. 425

**L4.82709.E**

Extrusion right from ser. no. 426
Rippenblech rechts
ab Ser. Nr. 426

**L4.82446.E**

Extrusion middle to ser. no. 425
Rippenblech mitte bis Ser. Nr. 425

**L4.82781.E**

Extrusion middle from ser. no. 426
Rippenblech mitte ab Ser. Nr. 426

**L4.82437.E**


Insert section left and right
to ser. no. 425
Einschubprofil links und rechts
bis Ser. Nr. 425

**L4.82707.E**


Insert section left and right
from ser. no. 426
Einschubprofil links und rechts
ab Ser. Nr. 426

**L4.82412.E**

Bottom extrusion left
to ser. no. 425
Rippenblech unten links
bis Ser. Nr. 425

**L4.82712.E**

Bottom extrusion left
from ser. no. 426
Rippenblech unten links
ab Ser. Nr. 426

**L4.82414.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts

**L4.82413.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Bottom extrusion middle
Rippenblech unten mitte

**L4.82710.E**

from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Bottom extrusion right
Rippenblech unten rechts

**L4.82406.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Internal baffle
Mantelstromblech

**L4.82706.E**

from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Cover extrusion
Mantelprofil

**L4.82454.E**

Mains cable (Veam)
Scheinwerferkabel (Veam)

**L4.82450.E**

Mains cable without coupling ring
(Schaltbau ARRI Norm)
Scheinwerferkabel ohne Überwurf-
mutter (Schaltbau ARRI Norm)

**L4.82452.E**

Mains cable with coupling ring
(Schaltbau German TV norm)
Scheinwerferkabel mit Überwurf-
mutter (Schaltbau Fernsehnorm)

**L4.82444.E**

Connecting wire compl.
Verbindungsleitungen kpl.

**L4.82418.E**

H.T. cables
Lampenkabel

**L4.82759.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Fan
Lüfter

**L4.82445.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Compensating resistance for Fan
Vorwiderstand für Lüfter

**L4.72826.E**

On/Off switch
Wippschalter

**L4.82433.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Front plate
Frontplatte

**L4.82749.E**

from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Front plate
Frontplatte

**L4.82704.E**

from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Cover
Abdeckblech

**L4.82405.E**

to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Reflectorholder
Reflektorhalter

**L4.82705.E**

from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Reflectorholder
Reflektorhalter

**L4.82403.E**


Reflector to ser. no. 552
Reflektor bis Ser. Nr. 552

**L4.83488.E**


Reflector from ser. no. 553
Reflektor ab Ser. Nr. 553



L4.82432.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Frame + wire guard
Rahmen + Schutzgitter



L4.82733.E
Frame from ser.no. 426 to 552
Rahmen ab Ser.Nr. 426 bis 552



L4.83489.E
Frame from ser. no. 553
Rahmen ab Ser. Nr. 553




L4.82431.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
(398x390x5mm)
UV Protection glass
UV Schutzscheibe




L4.82732.E
UV Protection glass "close up"
from ser. no. 426 to 552
UV Schutzscheibe "close up"
ab Ser.Nr. 426 bis 552
(405x395x2,75mm)



L4.83490.E
from ser. no. 553 / ab Ser. Nr. 553
(395x340x2,75mm)
UV Protection glass
UV Schutzscheibe



L4.82740.E
Protection glass frosted
from ser. no. 426 to 552
(405x395x2,75mm) for use with
L4.82732.E
Schutzscheibe gefrostet
ab Ser.Nr. 426 bis 552
(405x395x2,75mm) zum Gebrauch mit
L4.82732.E



L4.83490SE
Protection glass frosted
from ser. no. 553
(395x340x2,75mm) for use with
L4.83490.E
Schutzscheibe gefrostet
ab Ser.Nr. 553
(395x340x2,75mm) zum Gebrauch mit
L4.83490.E



L4.83490XE
Protection glass clear from ser.
no. 553 (395x340x2,75mm) for use with
L4.83490.E or L4.83490SE
Schutzscheibe klar ab Ser.Nr. 553
(395x340x2,75mm) zum Gebrauch mit
L4.83490.E or L4.83490SE



L4.74030.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Stirrup
Haltebügel



L4.82727.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Stirrup
Haltebügel



L4.82404.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Stirrup bracket
Bügelhalter



L4.82496.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Stirrup bracket
Bügelhalter



L4.73746.E
to ser. no. 425 / bis Ser. Nr. 425
Stirrup mounting set
Bügelbefestigungs-Set



L4.82737.E
from ser. no. 426 / ab Ser. Nr. 426
Stirrup mounting set
Bügelbefestigungs-Set



L4.73549.E
Screw-type conduit fitting
Kabelverschraubung



L4.75789.E
Spark gap
Funkenstrecke



L4.75616.E
Veam connector (Male)
Veam Stecker (Stiftkontakt)



L4.75617.E
Veam connector (Female)
Veam Stecker
(Buchsenkontakt)



L4.75622.E
Schaltbau connector (male)
with coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75621.E
Schaltbau connector (female)
with coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt)
mit Überwurfmutter



L4.75624.E
Schaltbau connector (male)
without coupling ring
Schaltbau Stecker (Stiftkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.75623.E
Schaltbau connector (female)
without coupling ring
Schaltbau Stecker (Buchsenkontakt)
ohne Überwurfmutter



L4.83265.E
Fast lock
Schnellverschluss



L4.70194.E
Paint blue similar RAL 5015
Lack blau ähnlich RAL 5015



L4.70186.E
Paint thinner
Farb-Verdünnung